

Savant DigiFlow 6710M-TM-AQ、流量積算計・瞬時流量計

SAVANT ELECTRONICS INC.

2088-3, Sec.1, Huanzhong road, Taichung 40761, Taiwan

Tel : 886 4 2425 5578 Fax : 886 4 2425 0396

Email : savantco@ms65.hinet.net

Website : www.digisavant.com

特長：

- 流量積算：最大 99,999 L
- 流量表示：0.6～8 L/min
- 電池残量低下アラーム
- データ自動保存

用途：

- ✓ ウォータークーラー
- ✓ ウォーターディスペンサー
- ✓ 機械用冷却システム





1.0 電気仕様：

動作電圧：DC 3 V

動作電流：3.5 mA（動作時）、0.015 mA（スリープ時）

2.0 機械仕様：



3.0 使用条件：

取付方法：水平取付のみ

流れ方向：一方向

流量範囲：0.6～8 L/min

4.0 一般仕様：

温度：0～80℃（32～170°F）

圧力：最大 8 bar（113 psi）

重量：140 g（5.38 oz）

精度：±5 %

接続：1/4" OD ワンタッチ継手

材質：センサーボディ：PA6（ガラス繊維 50%）

パドル：アセタール共重合体

タービン軸：#304 ステンレス鋼

O リング：EPDM ゴム

ハウジング：ABS 樹脂

5.0 操作ガイド

5-1. 電源の接続

電源アダプターの出力コネクタを DigiFlow 6710M-TM-AQ 制御ユニットの電源コードに接続します。次に、電源アダプターを AC 電源コンセントに接続してください。電源アダプターの入力値は 100～240 VAC です。

5-2. 配管または継手の接続

DigiFlow 6710M-TM-AQ 流量センサーの接続仕様は 1/4" チューブ OD 接続です。

5-3. 動作

DigiFlow 6710M-TM-AQ は、本体に水が流れると画面が自動的に点灯します。水の流れが停止すると、10 秒後に画面が自動的に消灯します。ユーザーの選択に応じて、瞬時流量または積算流量を表示します。

5-4. モード選択

「DISPLAY」ボタンを押して画面を点灯し、もう一度「DISPLAY」ボタンを押すと、表示モードとして瞬時流量または積算流量を選択できます。

5-5. リセット

「RESET」ボタンを 5 秒間押し続けると、積算流量が 0 にリセットされます。